

Garant**Kutna glodača glava 90°, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215101 40/4
GTIN	4062406394738
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Robusna kutna glodača glava s dosjedima izmjenjivih pločica koji su zatvoreni s više strana radi stabilnih uvjeta obrade.
Primjenjivo u kombinaciji s izmjenjivom reznom pločicom 215117 UNI kao **glodalo s velikim posmakom**.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s tri oštrice XNEX0806.. ili s jednostranim pločicama s tri oštrice XNEX0806.. **Veliki posmak**.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 0806..
Broj oštrica Z	4
maksimalna dubina reza ap maks	4 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Ø reza D_c	40 mm
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 1	219798 1
---	----------