

**Garant****Strojni ureznik HSSE-PM, nitriran + vaporiziran, M: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132420 M16
GTIN	4045197071606
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Veliki zasjek. Vodeći dio s utorima za podmazivanje**, ali bez spiralnih žlijebova.**Prednost:**

<B>Izuzetno čvrst, optimalno vlastito vođenje</B> i bez naknadnog urezivanja<B> kod povratnog hoda.</B>

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	14 mm
Ø navoja	16 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	2 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 376
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm

Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	32 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M16
Prevlaka	nitriran + vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Hibridi	prikladno		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	S
Inconel	prikladno	2 m/min	S
MMC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

