

Garant**Kutna glodača glava 90°, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215101 50/5
GTIN	4062406394790
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Robusna kutna glodača glava s dosjedima izmjenjivih pločica koji su zatvoreni s više strana radi stabilnih uvjeta obrade.
Primjenjivo u kombinaciji s izmjenjivom reznom pločicom 215117 UNI kao **glodalo s velikim posmakom**.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s tri oštrice XNEX0806.. ili s jednostranim pločicama s tri oštrice XNEX0806.. **Veliki posmak**.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 0806..
Broj oštrica Z	5
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø reza D _c	50 mm
maksimalna dubina reza ap maks	4 mm
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 1	219798 1
--	----------