



ECO držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290041 20
GTIN	4030741707025
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

Napomena:

Potrebno je namjestiti visinu vrha.

Tehnički opis

Klin	299911 3
Radno područje	10 - 110 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	8 mm
Visina drške	20 mm
Širina drške	20 mm
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	6 mm
za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	20 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RBR 2×BL
za profil nazubljenog kotačića	RBL 2×BR
za profil nazubljenog kotačića	RAA 2×AA

za profil nazubljenog kotačića	RBR 1×BL
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR45°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

Pribor

ECO garnitura držača za rovašenje tip 20	290050 20
--	-----------