



ECO držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290036 20
GTIN	4030741881084
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Napomena:

Potrebno je namjestiti visinu vrha.

Tehnički opis

Širina drške	20 mm
Visina drške	20 mm
za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	20; 25 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	8 mm
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	6 mm
Radno područje	8 - 200 mm
Klin	299911 7
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RBR 1×BL
za profil nazubljenog kotačića	RGV30° 1×GE30°
za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 1×GV30°

Vrsta proizvoda

Alat za nazublivanje

Pribor

HSS svornjak HSS tip 1

299911 1

ECO garnitura držača za rovašenje tip 20

290050 20