

**Garant****Elektronička kliješta za rezanje, bočna za metale, KW, ukupna duljina: 135mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 726742 135    |
| GTIN           | 4062406395032 |
| Razred artikla | 71B           |

**Opis****Izvedba:**

Profesionalna kliješta za rezanje s finim skošenjem oštrice. Oba dijela kliješta precizno su spojena pomoću pažljivo obrađenih provrta i brušene površine, sve kako bi precizan rez bio zajamčen. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje.

**Dvokomponentne navlake** od izolacijskog materijala. **Prikladne za ESD.**

**Materijal:**

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.

**Tehnički opis**

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Duljina rezne oštrice               | 8 mm                                 |
| ukupna duljina                      | 135 mm                               |
| Širina glave                        | 13,5 mm                              |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø | 2 mm                                 |
| elektrostatsko svojstvo             | EGB/ESD                              |
| Rezna oštrica                       | bez oštrice                          |
| Materijal                           | Ugljični čelik (C70)                 |
| Površina                            | s fosfatiranom površinom bez odsjaja |
| Atribut imena proizvoda             | KW                                   |
| s oprugom za otvaranje              | da                                   |

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta