

Garant**Elektronička kliješta za rezanje, bočna za metale, FW, ukupna duljina: 135mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726722 135
GTIN	4062406395025
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Profesionalna kliješta za rezanje s finim skošenjem oštrice. Oba dijela kliješta precizno su spojena pomoću pažljivo obrađenih provrta i brušene površine, sve kako bi precizan rez bio zajamčen. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje.

Dvokomponentne navlake od izolacijskog materijala. **Prikladne za ESD.**

Materijal:

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice	8 mm
Širina glave	13,5 mm
ukupna duljina	135 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	2 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	fina oštrica
Materijal	Ugljični čelik (C70)
Površina	s fosfatiranom površinom bez odsjaja
Atribut imena proizvoda	FW
s oprugom za otvaranje	da

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta