

Garant**Elektronička kliješta za rezanje, bočna specijalno za tvrde žice, KW, ukupna duljina: 135mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 726762 135 |
| GTIN | 4062406395049 |
| Razred artikla | 71B |

Opis**Izvedba:**

Profesionalna kliješta za rezanje s finim skošenjem oštrice. Oba dijela kliješta precizno su spojena pomoću pažljivo obrađenih provrta i brušene površine, sve kako bi precizan rez bio zajamčen. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje.

Dvokomponentne navlake od izolacijskog materijala. **Prikladne za ESD.**

Materijal:

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Širina glave | 13 mm |
| Duljina rezne oštrice | 12 mm |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø | 1,3 mm |
| Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø | 0,4 mm |
| ukupna duljina | 135 mm |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Rezna oštrica | KW |
| Materijal | Ugljični čelik (C70) |
| Površina | s fosfatiranom površinom bez odsjaja |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Atribut imena proizvoda | KW |
| s oprugom za otvaranje | da |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |