

Garant**Elektronička kliješta s IC reznom oštricom, SFW, ukupna duljina: 130mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726942 130
GTIN	4062406395063
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Profesionalna kliješta za rezanje s finim skošenjem oštrice. Oba dijela kliješta precizno su spojena pomoću pažljivo obrađenih provrta i brušene površine, sve kako bi precizan rez bio zajamčen. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje.

Dvokomponentne navlake od izolacijskog materijala. **Prikladne za ESD.**

Materijal:

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	1,02 mm
Širina glave	14 mm
Duljina glave	18 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	vrlo fina oštrica
Materijal	Ugljični čelik (C70)
Površina	fosfatirano bez refleksije
Atribut imena proizvoda	SFW
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

