

**Garant****Iglasta elektronička kliješta savijena pod kutom od 48°, ukupna duljina: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	727182 150
GTIN	4062406395094
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Oba dijela kliješta su precizno svedeni kroz pažljivo načinjene rupe i brušene plohe. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje. **2K navlake za dršku** od izoliranog materijala, **prikladno za ESD**.

Ovalno-šiljaste čeljusti, unutra izbrazdane.

**Materijal:**

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	150 mm
Širina glave	13 mm
Duljina čeljusti	35 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Oblik otvora ključa	pod kutem
Izvedba čeljusti	ovalno-šiljasta, nazubljena iznutra
Drška	2K navlaka za dršku
Materijal	Ugljični čelik (C70)
Površina	s fosfatiranom površinom bez odsjaja

s oprugom za otvaranje

da

Vrsta proizvoda

Plosnato-oblakliješta