

Garant**Plosnata elektronička kliješta, ukupna duljina: 145mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	727142 145
GTIN	4062406395070
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Oba dijela kliješta su precizno svedeni kroz pažljivo načinjene rupe i brušene plohe. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje. **2K navlake za dršku** od izoliranog materijala, **prikladno za ESD**.

Plosnate čeljusti, unutra izbrazdane.

Materijal:

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.

Tehnički opis

Duljina čeljusti	20 mm
Izvedba čeljusti	unutra izbrazdane
Širina glave	13 mm
ukupna duljina	145 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Oblik otvora ključa	plosnata, nazubljena iznutra
Drška	2K navlaka za dršku
Materijal	Ugljični čelik (C70)
Površina	s fosfatiranom površinom bez odsjaja
s oprugom za otvaranje	da

Vrsta proizvoda

Plosnata kliješta