

HOLEX**Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Razred artikla	220

Opis**Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.
Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	4
Ø reza D_c	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednak
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812
--	--------