

HOLEX
Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/7mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Razred artikla	220

Opis
Napomena:

 GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{maks}	98 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Interpolacija Ø D _{min}	97 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	44,85 mm
Ø reza D _c	50 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,32 stupanj
Ø prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..

Broj oštrica Z	7
Ø D ₃	47 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219814
--	--------