

**Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Razred artikla	220

**Opis****Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	29 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..
Ø drške D <sub>5</sub> h6	16 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	37 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	10,85 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	85 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	30 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	1,32 stupanj
Ø reza D <sub>c</sub>	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena glodala	Glodanje uglova
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219814
--	--------