



Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215803 25/4 |
| GTIN | 4062406396541 |
| Razred artikla | 220 |

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

| | |
|---|----------------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 105 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 48 mm |
| \varnothing drške D_3 h6 | 25 mm |
| \varnothing reza D_c | 25 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 19,85 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,72 stupanj |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$ | 47 mm |
| Duljina izboja L_1 | 49 mm |
| $\varnothing D_3$ | 22 mm |
| Izvedba drške | Weldon drška |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Primjena glodala | Glodanje uglova |
| Strategija rezanja | MTC |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|--|--------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni | 219814 |
|--|--------|