



## Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 215803 20/3   |
| GTIN           | 4062406396534 |
| Razred artikla | 220           |

### Opis

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

### Tehnički opis

|  |                      |
|--|----------------------|
| Interpolacija $\varnothing D_{maks}$         | 38 mm                |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$          | 37 mm                |
| $\varnothing$ drške $D_s$ h6                 | 20 mm                |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | AP.. 1003..          |
| $\varnothing$ reza $D_c$                     | 20 mm                |
| Duljina izboja $L_1$                         | 40 mm                |
| Kut uranjanja $\alpha_{maks}$                | 0,96 stupanj         |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$   | 14,85 mm             |
| Ukupna duljina $L_{ukupno}$                  | 90 mm                |
| Broj oštrica Z                               | 3                    |
| $\varnothing D_3$                            | 17 mm                |
| Izvedba drške                                | Weldon drška         |
| Kut rezne oštrice $\kappa$                   | 90 stupanj           |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Primjena glodala   | Glodanje uglova     |
| Strategija rezanja | MTC                 |
| Vrsta proizvoda    | Kutna glodača glava |

---

**Pribor**

|  |        |
|--|--------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni | 219814 |
|--|--------|