

**HOLEX****Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Razred artikla	220

**Opis****Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP.****Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	0,41 stupanj
Broj oštrica Z	6
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	40 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..
$\varnothing$ prihvatne rupe	16 mm

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	34,85 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
---	--------