



Produžetak za ureznik s HB površinom, tip: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338420 10
GTIN	4045197812469
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

h6 drška s Weldon površinom za prihvatač ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak $\varnothing D_3$	12 mm
Produžetak K_2	9 mm
Produžetak L_3	130 mm
za \varnothing drške s navojem d_2	12 mm
za navojni \varnothing svrdla d 1 DIN 374/376	M16
Produžetak L_2	90 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak

