



## Držac modularnog upuštača, veličina / vel. drške: 2/25



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156720 2/25
GTIN	4033591011526
Razred artikla	16C

### Opis

#### Izvedba:

**Svega 4 veličine drške pokrivaju područje od 5 mm do 66 mm** (do 85 mm moguće na upit). Upuštač i vodeće dijelove (pinove) moguće je po želji kombinirati unutar jedne veličine, vodeći dio je moguće zamijeniti bez skidanja kompletnog alata.

Kaljeni i brušeni. Upuštač i vodeći dio stežu se sa po jednim vijkom, upuštač se klinom dodatno osigurava od izvijanja. Weldon drška prema DIN 1835 B, kao i s unutarnjim hlađenjem.

#### Upotreba:

**Za DIN skošenja**, kao i kod odgovarajuće kombinacije vodećeg djela za stepenaste provrte ili skošenja izvan te norme. **Za prolazne stepenaste rupe** isporučiva su vodeća svrdla u 2 dužine franko tvornica, tako da ih se može izraditi bez prethodnog bušenja.

#### Napomena:

Isporuka upuštača s **TiN prevlakom** na upit. **Tvrdometalna izvedba** upuštača posebno se preporuča za obradu sivog lijeva, mjedi i krom-nikal čelika.

Područje upuštanja: 24 - 66 mm

Ø prihvata H7: 22 mm

Duljina provrta: 28 mm

Vanjski Ø: 34,5 mm

Duljina a: 75 mm

### Tehnički opis

Duljina a	75 mm
Područje upuštanja	24 - 66 mm
Ø prihvata H7	22 mm

Duljina provrta	28 mm
Vanjski Ø	34,5 mm
Vrsta proizvoda	Ručice