

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	20 mm
ISO kod držača	SSSCR/L 1616H12
Duljina glave L ₁	18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Podložna pločica	269005 9
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Veličina pločice	12 mm
Vijak za podlošku	269013 5
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Podložna pločica tip 9

269005 9

Vijak za podložnu pločicu tip 5

269013 5