

**Garant****Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Podložna pločica	269005 9
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Veličina drške	16 mm
Vijak za podlošku	269013 5
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Veličina pločice	12 mm
ISO kod držača	SSSCR/L 1616H12
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

## Pribor

Podložna pločica tip 9

269005 9

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Vijak za podložnu pločicu tip 5

269013 5