

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261309 25/11
GTIN	4062406396848
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SVHCR/L 2525M11
Duljina glave L ₁	22,9 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Veličina drške	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina pločice	11 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22