

Garant
VHM glodalo za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208026 21X9
GTIN	4062406397197
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

S novim premazom visokih performansi za maksimalni vijek trajanja. Glodalo reže obodno u oba smjera. Zahvaljujući (križno postavljenim) zubima postiže se veliki učinak rezanja.

Napomena:

Za glodanje T-utora prema DIN 650.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50 %.

Zamjenski proizvod za br. 208032.

Tehnički opis

Ø reza D_c	21 mm
za T-utore DIN 650	12 mm
Oslobađanje Ø D_1	10 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Ukupna duljina L	74 mm
Ø drške D_s	12 mm
Tip	N
Broj zubi Z	6
Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	0,034 mm
Duljina rezne oštrice l_1	9 mm

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 851
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog Ø	d11
Kut spirale	10 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		