

Garant
VHM gruborezno glodalo za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208027 25X11
GTIN	4062406397272
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

S novom prevlakom visokih performansi za maksimalan vijek trajanja. Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u obratku. Površina specijalno obrađena.

Napomena:

Za glodanje T utora prema DIN 650.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50%.

Zamjenski proizvod za br. 208034.

Tehnički opis

Broj zubi Z	6
Oslobađanje Ø D ₁	12 mm
Ukupna duljina L	82 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Ø drške D _s	16 mm
Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	0,034 mm
Tip	NF
za T-utore DIN 650	14 mm
Ø reza D _c	25 mm
Duljina rezne oštrice l ₁	11 mm

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 851
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog \varnothing	d11
Kut spirale	10 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		