

Garant**Držač za unutarne tokarenje HM, desni, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	31,4 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Udaljenost vrha od osi	2 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	E16R SVJBR/L 11
Širina vrata L_4	9,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	22 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
--	----------