

Garant**Držač za unutarne tokarenje HM, desni, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	E25S SVJBR/L 16
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Duljina glave L ₁	44 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	28 mm
Stezna visina L ₂	24 mm
Širina vrata L ₄	16,5 mm
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Ukupna duljina L	250 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Ø drške D _s	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
--	----------