

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Širina vrata $L_4$	16,5 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Duljina glave $L_1$	44 mm
ISO kod držača	E25S SVJBR/L 16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Kut rezne oštrice $\kappa$	142 stupanj
Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Stezna visina $L_2$	24 mm
Minimalni Ø predbušnja $D_{min}$	28 mm
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
--	----------