

**Garant****Strojni ureznik HSSE-PM, nitriran + vaporiziran, M: M24****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 132420 M24    |
| GTIN           | 4045197071620 |
| Razred artikla | 11H           |

**Opis****Izvedba:****Veliki zasjek. Vodeći dio s utorima za podmazivanje**, ali bez spiralnih žlijebova.**Prednost:****Izuzetno čvrst, optimalno vlastito vođenje** i bez naknadnog urezivanja kod povratnog hoda.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 3 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21 mm

**Tehnički opis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Nagib navoja           | 3 mm    |
| Ø osnovne rupe         | 21 mm   |
| Broj oštrica Z         | 3       |
| Broj steznih utora     | 3       |
| Ø navoja               | 24 mm   |
| Standard               | DIN 376 |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 18 mm   |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ukupna duljina L           | 160 mm                               |
| 4-kutna drška □            | 14,5 mm                              |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                           |
| Rezni materijal            | HSS E PM                             |
| Dubina navoja              | 48 mm                                |
| Vrsta navoja               | M                                    |
| Veličina navoja            | M24                                  |
| Prevlaka                   | nitriran + vaporiziran               |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | DIN 13                               |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D za osnovne rupe               |
| Smjer rezanja              | desno                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
| Prsten u boji              | pink                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                     |

## Podaci korisnika

|                            | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Hibridi                    | prikladno                          |                |         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 6 m/min        | S       |
| Inconel                    | prikladno                          | 2 m/min        | S       |
| MMC                        | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Ulje                       | prikladno                          |                |         |
| mokro maksimalno           | prikladno                          |                |         |

