



Pneumatska tračna brusilica Dynafile®, tip: 15302



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079551 15302
GTIN	616026153028
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Mnogostruko primjenjivi uređaji s **podesivim vođenjem brusne trake, preciznim ravnim hodom** i izmjenjivom **kontaktnom rukom** za obradu s kontaktnim kotačem ili pritisnom plohom. Kompozitni pokrov brusne trake omogućuje **brzu i jednostavnu izmjenu brusne trake**. Hlađenje **brusne trake** preko ispušnog zraka povećava trajnost brusnih traka. Prilagodljiva drška. **Dynafile® III, snažna 520 W** brusilica za velik učinak brušenja, **garnitura za površinsku obradu, prenamjestiva brusna glava** s dodatnom potpornom drškom. Dimenzije brusne trake 6, 13, 19, 25×457 mm.

Upotreba:

Za brušenje, skidanje srhova, pretapanje, završavanje i poliranje, idealno i za fleksibilnu obradu teško dostupnih mjesta.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Napomena:

Daljnje izvedbe kontaktnih ruku za Dynafile® isporučive su na upit ili u našoj e-trgovini.

Tehnički opis

Izlazna snaga	522 W
Radna buka	87 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Širina trake	6; 13; 19; 25 mm
Oznaka proizvođača	Dynaflex III Kit
maksimalna potreba za zrakom	906 l/min
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Duljina trake	457 mm
Težina	1,1 kg
Niz modela	Dynaflex III
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo

Pribor

Kontaktни krak za Dynaflex® III tip 15350	079561 15350
Kontaktни krak za Dynaflex® III tip 15357	079561 15357
Kontaktни krak za Dynaflex® III tip 15321	079561 15321