



Garnitura modularnih upuštača na drvenom stalku, veličina / vel. drške: 2MK2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156700 2MK2
GTIN	4033591011618
Razred artikla	16C

Opis

Izvedba:

Garnitura prihvata, upuštača i vodećih dijelova (pilota) za obradu najčešćih Ø provrta.

Upotreba:

Za DIN upuštenja za kombinacije dio / upuštača za stupnjevane rupe ili upuštenja izvan norme.

Sadržaj:

po 1 plosnati upuštač br. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

Po 1 vodeći dio br. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

Po 1 držač br. 156720 s drškom: MK2

Napomena:

Setovi kombiniranih svrdala postoje i kao HSS s mogućnosti TIN prevlakom, sa zavarenom oštricom za tvrde metale te s ISO izmjenjivom pločicom T oblika dostupno na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 3

Broj oštrica Z: 4

Broj oštrica Z: 3

Broj oštrica Z: 4

Područje upuštanja: 26 - 36 mm

Tehnički opis

Područje upuštanja	26 - 36 mm
Broj oštrica Z	3
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Pribor

Držač modularnog upuštača veličina / vel. drške 2MK2	156720 2MK2
--	-------------