



Ekscentrični stezni vijak s oštricama , navoj M: M10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370008 M10
GTIN	4046368875849
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
- Stezanje proizvodljivo oblikovanih obradaka.

Stezna podloška od kaljenog čelika s čeličnim ekscentričnim vijkom.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!

Tehnički opis

Sila stezanja	9 kN
Duljina navoja L	20 mm
Put ekscentra S_1	1,6 mm
Dimenzija A	10,2 mm
maksimalni stezni moment	28 Nm

Visina ploče H	9,6 mm
Imbus ploča SW ₁	7 mm
Navoj M	M10
Ploča s kandžama Ø D ₁	20,6 mm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak