



Ekscentrični stezni vijak s oštricama , navoj M: M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370008 M12
GTIN	4046368875887
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
- Stezanje proizvodljivo oblikovanih obradaka.

Stezna podloška od kaljenog čelika s čeličnim ekscentričnim vijkom.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!

Tehnički opis

Sila stezanja	18 kN
Visina ploče H	9,6 mm
maksimalni stezni moment	88 Nm
Navoj M	M12
Put ekscentra S_1	2 mm

Imbus ploča SW ₁	8 mm
Dimenzija A	12,7 mm
Duljina navoja L	25 mm
Ploča s kandžama Ø D ₁	25,4 mm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak