


**Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, nazivna mjera T-utora: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370009 8
GTIN	4046368509225
Razred artikla	37M

Opis**Izvedba:**

- Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
- Stezanje proizvodno oblikovanih obradaka.
- 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
- Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

Upotreba:

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Tehnički opis

Navoj M	M6
Sila stezanja	3,4 kN
maksimalni stezni moment	8,5 Nm
Put ekscentra S_1	1 mm
Visina ploče H	4,8 mm
Imbus ploča SW_1	4 mm

Šesterokutna ploča SW	16 mm
Duljina D (L)	23,2 mm
Širina ključa (SW) ₂	3 mm
maksimalni stezni moment vijka	7,7 Nm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak