




Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, nazivna mjera T-utora: 18mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370009 18
GTIN	4046368509324
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
- Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.
- 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
- Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

Upotreba:

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Tehnički opis

Šesterokutna ploča SW	25 mm
Imbus ploča SW ₁	8 mm
Navoj M	M12
maksimalni stezni moment	61 Nm
Sila stezanja	18 kN

Put ekscentra S_1	2 mm
Visina ploče H	9,5 mm
Širina ključa $(SW)_2$	6 mm
Duljina D (L)	34,7 mm
maksimalni stezni moment vijka	55 Nm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak