




## Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, nazivna mjera T-utora: 14mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370009 14
GTIN	4046368509287
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
- Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.
- 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
- Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

#### Upotreba:

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

#### Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

### Tehnički opis

Imbus ploča SW <sub>1</sub>	7 mm
Sila stezanja	9 kN
Visina ploče H	6,4 mm
maksimalni stezni moment	28 Nm
Šesterokutna ploča SW	21 mm
Navoj M	M10

Put ekscentra $S_1$	1,6 mm
Širina ključa $(SW)_2$	5 mm
Duljina D (L)	30,5 mm
maksimalni stezni moment vijka	35 Nm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak