


**Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, nazivna mjera T-utora: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370009 22
GTIN	4046368509362
Razred artikla	37M

**Opis****Izvedba:**

- Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
- Stezanje proizvodno oblikovanih obradaka.
- 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
- Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

**Dio isporuke:**

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

**Tehnički opis**

Put ekscentra $S_1$	2,5 mm
Šesterokutna ploča SW	30 mm
Navoj M	M16
Visina ploče H	12,7 mm
maksimalni stezni moment	135 Nm

Sila stezanja	27 kN
Imbus ploča SW <sub>1</sub>	12 mm
Duljina D (L)	44,3 mm
Širina ključa (SW) <sub>2</sub>	6 mm
maksimalni stezni moment vijka	55 Nm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak