



Stereo mikroskop STEMI 305 s izlazom za kameru, tip: 305TRINO



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za trodimenzionalni, oštar, izrazito osvijetljen prikaz visoke rezolucije. Greenough dizajn za najbolju kvalitetu slike. **Integrirani, vertikalni izvor LED svjetlosti.** Udaljenost od očiju i fokus moguće je individualno podešavati i popravljati. Nosiva ručka za mobilnu primjenu. Stativ hladnog svjetla, upravljanje svjetlom odozgo, plosnata baza za prohodno svjetlo (svjetlo polje/tamno polje), stup s pogonom i duljinom pomaka od 145 mm. S integriranim C-mount izlazom za kameru.

Dodatni pribor:

AxioCam 491852 i 491853

Pribor za polarizaciju za Spot i prohodno svjetlo.

Predoptike 0,75x / 1,5x / 2,0x na upit.

Napomena:

Opcionalno raspoloživa: Izvedba s integriranom Wi-Fi kamerom i ruterom. Izvedba bez jedinice prodirajućeg svjetla.

Povećavanje (x-puta): 8 - 40

Zumiranje: 5 : 1

Ø vidnog polja: 29 mm

Okular: PL 10x

Radni razmak: 110 mm

Tehnički opis

Zumiranje	5 : 1
Okular	PL 10×
Ø vidnog polja	29 mm
Radni razmak	110 mm
Povećavanje (x-puta)	8 - 40
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop

Pribor

Mikroskopkamera AxioCam 105 color tip 105C	491853 105C
Okulari, par	491832
Mikroskopkamera AxioCam ERc5s tip ERC5S2	491852 ERC5S2