


Plosnati magnet bez navoja, SmCo₅, Ø: 32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085920 32
GTIN	2050000965227
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo₅).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Nazivna sila stezanja	220 N
Ø	32 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Težina	40 g
Visina	7 mm
Materijal površine	pociočano
Materijal jezgre magneta	SmCo ₅
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

