

RIHETEC

Mlaznica za rashladno sredstvo JetKD-A s navojnim priključkom, navoj × duljina mlaznice: G1/8X20



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 319473 G1/8X20 |
| GTIN | 4260711110306 |
| Razred artikla | 33C |

Opis

Izvedba:

Za ciljano hlađenje i podmazivanje na rezu odn. za izbacivanje odvojenih čestica.

Visokotlačna mlaznica – robusna mlaznica za rashladno sredstvo prikladna za visoke tlakove, ručno podešavanje smjera, velik raspon podešavanja do 45° u svakom smjeru i Ø cijevi od 4 mm. Uz proizvod JetKD-A dobivate robusnu mlaznicu za rashladno sredstvo za primjenu u modernim CNC tokarilicama. Prikladno za ugradnju na fiksnim ili pogonjenim držačima alata. Strojevi s visokotlačnim pumpama zahtijevaju posebne mlaznice za rashladno sredstvo koje podnose viši tlak. Tu u igru dolazi JetKD-A! Propust većih dimenzija osigurava snažan i dobro kontroliran protok rashladnog sredstva. Podešavanje smjera obavlja se ručno. Jednostavno okrenite mlaznicu u željenom smjeru i pritegnite protumaticu. Zahvaljujući velikom radijusu zakretanja moguće je podešavanje s jednim kutom do 45° u svakom smjeru.

Opis:

JetKD-A sastoji se od tri dijela, koji su konstruirani za optimalno funkcioniranje i dug vijek trajanja. Baš je kod ovako važnih elemenata, kao što su mlaznice za rashladno sredstvo, važna kombinacija svih komponenti. Donji dio ima stožasti navoj i uvija se u provrt za rashladno sredstvo uz pomoć ključa s unutarnjim šesterokutom. Na njega se zatim fiksira mlaznica s protumaticom.

Upotreba:

Za primjenu na fiksnim i pogonskim držačima za tokarenje preko navojnog priključka.

Napomena:

Pogledajte 319476 ili 319477 za odgovarajuće adaptere i produžetke navoja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Tip | JetKD-A |
| Duljina mlaznice | 20 mm |
| Priključni navoj | G1/8 |
| Izvedba | Navoj |
| Ø prolaza cijevi | 4 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Mlaznice rashladnog sredstva |