



## Mlaznica za rashladno sredstvo HighPressure pod kutom od 60°, navoj: M10X1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319475 M10X1
GTIN	2050002048218
Razred artikla	33C

### Opis

#### Izvedba:

Za ciljano hlađenje i podmazivanje na reznoj oštrici odn. za izbacivanje odvojenih čestica.

**Visokotlačna mlaznica** – specijalno za visoke pritiske do 80 bara. Podesiv položaj kuta mlaznice. Robusna i dugotrajna izvedba od aluminija.

Mlaznica pod kutom od 60°, izvedba s više otvora 7 (otvora) × Ø 1 mm.

#### Upotreba:

Za primjenu na fiksnim i pogonjenim držačima za tokarenje preko navojnog priključka.

### Tehnički opis

Tip	pod kutem
Izvedba	Navoj
Priključni navoj	M10×1
Ø prolaza cijevi	1 mm
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Mlaznice rashladnog sredstva