

Garant**Dvostruki stezni lonac, tip: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360028 120
GTIN	4045197812827
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Za slobodno pozicioniranje dvostranog steznog lonca na rasterskim pločama, steznim tornjevima itd. Na taj način navojnu čahuru na vašoj rasterskoj ploči pretvarate u definiranu nultu, odnosno referentnu točku!

Dio isporuke:

2 stezna lonca, 2 spojna utikača.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak br. 360025.

Napomena:

Ostale visine do 200 mm dostupne na upit.

Tehnički opis

Visina H	100 mm
Postojeća rupa za indeksiranje	da
Sila stezanja	25 kN
Stezni modul \varnothing d	120 mm
Seriya	ZeroClamp
Vrsta proizvoda	Zatezni čep