



## JOKER 6001 Switch garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom zakretni pod kutom od 15°, broj ključeva: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614885 4
GTIN	4013288184139
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.

Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut. Na strani prstena pod kutem 15°, mogućnost prebacivanja.

#### Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran

#### Dio isporuke:

Po 1 ključ br. 614875: vel. 10; 13; 17; 19

### Tehnički opis

Broj ključeva	4
Širina ključa	10 mm
Širina ključa	13 mm
Širina ključa	17 mm

Širina ključa	19 mm
Oznaka proizvođača	6001 Joker Switch 4 komplet 1
Položaj ključa	15 stupanj
Broj zubi	80
Radni kut	4,5 stupanj
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Pakiranje	Sklopiva torba
Dimenzije širine ključa	metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	da
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	da
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

## Pribor

JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 13 mm	614875 13
JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 19 mm	614875 19
JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 17 mm	614875 17
JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 10 mm	614875 10