

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, Ø: 63mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085915 63
GTIN	2050000965302
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.**
- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Visina	14 mm
Materijal površine	pocinčano
Ø	63 mm
Navojni prihvata	da
Visina s navojem	30 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Navoji	M8 mm
Težina	240 g
Nazivna sila stezanja	350 N

Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet