

Plosnati magnet bez navoja, Ferit, Ø: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085910 16
GTIN	2050000964770
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od **tvrdog ferita**.

- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.

Tehnički opis

Nazivna sila stezanja	18 N
Materijal površine	pocinčano
Ø	16 mm
Visina	4,5 mm
Težina	4,5 g
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

