


**KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 2×D, Ø Dc: 15,9mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236614 15,9
GTIN	4047109286344
Razred artikla	24P

**Opis**
**Izvedba:**
**Tolerancija provrta:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ 

- **Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.**
- **Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.**
- **Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.**
- **Bušenje uz pomak osi moguće do  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Upotreba:**

- **Kod vrlo teške strojne obrade.**

S izmjenjivim pločicama br. 236605 – 236610.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

**Napomena:**

 Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS<sup>®</sup> te veličinama u colima dostupne na upit.

Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

**Tehnički opis**

Duljina drške $L_s$	50 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	20 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 040204 10-...
Broj oštrica Z	1

Korisna duljina L <sub>1</sub>	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	15,9
Duljina izboja L <sub>A</sub>	48 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 5IP1	239652 5IP1
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6