

 KOMET

KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 2×D, Ø Dc: 22,2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236614 22,2
GTIN	4047109286511
Razred artikla	24P

Opis
Izvedba:
Tolerancija provrta: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.**
- **Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.**
- **Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.**
- **Bušenje uz pomak osi moguće do $V_{maks.} = 0,25$ mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Upotreba:

- **Kod vrlo teške strojne obrade.**

S izmjenjivim pločicama br. 236605 – 236610.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

 Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS[®] te veličinama u colima dostupne na upit.

Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

Duljina drške L_s	56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 07T208 20-...
Korisna duljina L_1	44 mm
Broj oštrica Z	1

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø drške D _s	25 mm
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	22,2
Duljina izboja L _A	66 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP2	239652 6IP2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP