



NC visokotlačna stega, tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360565 125
GTIN	4062406401474
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

Male dimenzije– Optimalni odnos steznog područja i ukupne duljine.
Kontinuirano podešavanje – 100% sila stezanja na 360°.
Posebno kruto tijelo od GJS-60, **gornja i donja strana brušene**.
Točnost uparivanja 0,02 mm.

- **Obostrani navoj (M8), za pričvršćivanje graničnika za izratke.**
- **Pojačivač snage otporan na trošenje**
- **Precizni utori za poravnanje.**
- **Bočni izlazni otvor za uklanjanje odvojenih čestica i rashladnog sredstva.**
- **Visokotlačno vreteno s niskim održavanjem – konstantna razina tlaka zahvaljujući mehaničkom pojačivaču snage otpornom na trošenje**

Oznaka:

- **Potpuno oklopljeno nitrirano vreteno, jednostavno za održavanje.**
- **Povećana pouzdanost.**
- **Optimizirana zaštita od odvojenih čestica.**
- **Minimalna potreba za čišćenjem.**

Upotreba:

Postavlja se horizontalno. Za obradne centre s raznolikom primjenom.

Dio isporuke:

Uključuje 2× ravne čeljusti i 1× ručka.

Dodatni pribor:

Stezne vilice br. 360579.

Garnitura za usmjeravanje i fiksiranje, br. 360530.

Uobičajene izvedbe čeljusti npr. br. 361400– 361660, br. 361295– 361298.

Graničnik za izratke i ručica, br. 360555 i 360800.
Sustav za brzu izmjenu čeljusti 361293 125 i 361294 125.

Napomena:

Dimenzije za uparivanje nisu kompatibilne s drugim proizvodima.

Tehnički opis

maksimalni stezni raspon	230 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
Ukupna duljina	441 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
r	128 mm
Duljina osnovnog tijela a	398,5 mm
Stezni raspon d	48 - 230 mm
Serija	HOLEX NC
g	21 mm
t	62,5 mm
Područje stezanja b	0 - 182 mm
Visina osnovnog tijela c -0,02	95 mm
Širina osnovnog tijela B	126 mm
Tip	125
Broj navoja za graničnik obradka	2
Kod boje za odgovarajući pribor	HOLEX NC
Uzdužni utor l H8	20 mm
Težina	30 kg
Duljina ključa SW	14 mm
Ukupna visina F	134,5 mm
Vrsta proizvoda	Strojna stega