




NC visokotlačna stega, tip: 160



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360565 160
GTIN	4062406401481
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

Male dimenzije– Optimalni odnos steznog područja i ukupne duljine.
Kontinuirano podešavanje – 100% sila stezanja na 360°.
Posebno kruto tijelo od GJS-60, **gornja i donja strana brušene**.
Točnost uparivanja 0,02 mm.

- **Obostrani navoj (M8), za pričvršćivanje graničnika za izratke.**
- **Pojačivač snage otporan na trošenje**
- **Precizni utori za poravnanje.**
- **Bočni izlazni otvor za uklanjanje odvojenih čestica i rashladnog sredstva.**
- **Visokotlačno vreteno s niskim održavanjem – konstantna razina tlaka zahvaljujući mehaničkom pojačivaču snage otpornom na trošenje**

Oznaka:

- **Potpuno oklopljeno nitrirano vreteno, jednostavno za održavanje.**
- **Povećana pouzdanost.**
- **Optimizirana zaštita od odvojenih čestica.**
- **Minimalna potreba za čišćenjem.**

Upotreba:

Postavlja se horizontalno. Za obradne centre s raznolikom primjenom.

Dio isporuke:

Uključuje 2× ravne čeljusti i 1× ručka.

Dodatni pribor:

Stezne vilice br. 360579.

Garnitura za usmjeravanje i fiksiranje, br. 360530.

Uobičajene izvedbe čeljusti npr. br. 361400– 361660, br. 361295– 361298.

Graničnik za izratke i ručica, br. 360555 i 360800.

Sustav za brzu izmjenu čeljusti 361293 125 i 361294 125.

Napomena:

Dimenzije za uparivanje nisu kompatibilne s drugim proizvodima.

Tehnički opis

Serija	HOLEX NC
Stezni raspon d	72 - 317 mm
Duljina osnovnog tijela a	530 mm
Težina	67 kg
maksimalni stezni raspon	317 mm
Ukupna duljina	573 mm
Visina osnovnog tijela c –0,02	110 mm
Širina osnovnog tijela B	164 mm
Područje stezanja b	0 - 245 mm
r	174 mm
g	21 mm
Tip	160
t	70 mm
Broj navoja za graničnik obradka	2
Poprečni utor n H7	20 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HOLEX NC
Uzdužni utor l H8	20 mm
Maksimalna sila stezanja do	60 kN
Duljina ključa SW	14 mm
Ukupna visina F	159,8 mm
Vrsta proizvoda	Strojna stega