



## Laserski daljinomjer, Tip: GLM50-27C



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Razred artikla	46T

### Opis

#### Izvedba:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1. Jednostavno rukovanje s poboljšanom korisničkom površinom te osvijetljenim zaslonom. Funkcija isključivanja. Integrirani 360° senzor nagiba pokazuje nagib objekta direktnim prislanjanjem kućišta te omogućuje indirektno mjerenje visine. Izrada digitalnih tlocrta, uvoz, obrada postojećih tlocrta te izvoz rezultata rada kao i jednostavno kotiranje gradilišta. Brz i učinkovit prijenos podataka i dokumentiranje pomoću spajanja na Bluetooth i aplikacije Bosch MeasureOn App.

#### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1. Navoj stativa 1/4 cola. Integrirani 360° senzor nagiba pokazuje nagib objekta direktnim prislanjanjem kućišta te omogućuje indirektno mjerenje visine. Izrada digitalnih tlocrta, uvoz, obrada postojećih tlocrta te izvoz rezultata rada kao i jednostavno kotiranje gradilišta. Prijenos podataka putem Bluetooth® veze.

#### Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje zaštitnu torbu. Uključuje baterije br. 081551 LR6.

**Dodatni pribor:**

Mjerni stativ Nr. 468558

## Tehnički opis

Težina	200 g
zbrajanje/oduzimanje	da
Seriya	GLM50-27C
Senzor za nagib	360 stupanj
Navoj stativa	1/4 col
Prihvat	Bluetooth prihvat
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR6
Vijek trajanja baterije (mjerenja)	25000
Duljina	119 mm
neizravno mjerenje (Pitagora)	da
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	2
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Točnost mjerenja	±1,5 mm
Visina	29 mm
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
širina	53 mm
Doseg	50 m
Opskrba energijom	081551 LR6
IP-klasa zaštite	IP 65
Izračun površine i volumena	da
Razred lasera prema IEC 825-1	2
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka

