

**Garant**
**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/07mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Razred artikla	21T

## Tehnički opis

Stezna visina $L_2$	7 mm
Duljina glave $L_1$	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	8 mm
ISO kod držača	AH08K SDQCR/L07
Ukupna duljina L	125 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Ø drške $D_s$	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7